





otto schachner  
Prinsessens Kvarter 2  
7000 Fredericia, Denmark  
www.os-safetycenter.com (Declaration of Conformity)  
Batch no. 558-05\_414391439



## PL • Instrukcje dla użytkownikaX

### Nazwa / numer modelu

#### Industry Dollar

558 080	Rozmiar 8
558 090	Rozmiar 9
558 100	Rozmiar 10
558 110	Rozmiar 11
558 120	Rozmiar 12



#### Opis

Rękawica robocza z chromowanej skóry wołowej ze splecioną dłonią i kołnierzem 6 cm. Podszyty bawełnianą koszulką. Szyta z nićmi Kevlar.

#### Uwagi ogólne

Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy.

Okres użytkowania nie może zostać określony i zależy od zakresu zastosowania oraz to, w jakim użytkownik upewnia się, że rękawica jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania.

#### Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN 420:2003+A1:2009 (wymogi ogólne), EN 388:2016 (mechaniczna).

Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną: INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio – Milano, Italy. Notified body number 2575.

#### EN388:2016 Rezultaty badań

	Poziom	EN388:2016
Odporność na ścieranie	2 (Min 0 Maks 4)	
Odporność na przecięcie	2 (Min 0 Maks 5)	
Odporność na rozdzarcie	3 (Min 0 Maks 4)	
Odporność na przebicie	3 (Min 0 Maks 4)	
TDM Odp. na przecięcie	X (Min A,Max F)	

#### Cechy produktu / zastosowanie

Instalacja, magazynowanie, pakowanie i inspekcja. Silne rękawice o dobrej odporności na ścieranie.

#### Obsługa / przechowywanie

Rękawic nie należy myć. Mokre rękawiczki suszy się powoli w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejniku lub suszarce. Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Musi być przechowywane w ciemnym, suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

#### Uwaga

Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

#### Pakowanie

12 par w woreczku PE  
60 pary w kartonie wykonanym z tektury nadającej się do recyklingu.